

## Spare Parts List / Ersatzteilliste

### COMPACT 4000 man.



NOTE: WHEN ORDERING QUOTE PART NUMBER | BEMERKUNG: BEI BESTELLUNG IDENT-NR ANGEBEN



**L4.83070.E**  
Housing compl.  
Gehäuse kpl.



**L4.83071.E**  
Rear casting  
Rückteil



**L4.83089.E**  
Front casting  
Frontteil



**L4.79747.E**  
Door catch set  
Schnapphaken-Set



**L4.74068.E**  
Bar  
Strebe



**L4.83178.E**  
Lens door  
Linsenfassung



**L4.83077.E**  
Wire guard compl.  
Schutzgitter kpl.



**L4.83014.E**  
Accessory bracket man.  
Halteklaua man.



**L4.82911.E**  
Comfort-top-latch  
Komfort Torsicherung



**L4.83090.E**  
Fresnel lens  
Stufenlinse




**L4.74030.E**  
Stirrup man.  
Haltebügel man.



**L4.74056.E**  
Retrofit manuell to justable  
p.o.-stirrup  
Umbau manuell zu  
bedienenden  
p.o.-Haltebügels

## Spare Parts List / Ersatzteilliste

<p><b>L4.73746.E</b> Stirrup mounting set man. Bügelbefestigungs-Set man.</p>	<p><b>L4.83153.E</b> Friction disc Friktionsscheibe</p>	<p><b>L4.83088.E</b> Top cover Abdeckung oben</p>	<p><b>L4.83087.E</b> Extrusions, top Rippenbleche oben</p>	<p><b>L4.83174.E</b> Side extrusion compl.right "type-plate-side" Rippenblech kpl.rechts "Typenschildseite"</p>	<p><b>L4.83175.E</b> Side extrusion compl.left "door-catch-side" Rippenblech kpl.links "Verschlußseite"</p>
<p><b>L4.83176.E</b> Internal side baffle right Mantelstromblech rechts</p>	<p><b>L4.83177.E</b> Internal side baffle left Mantelstromblech links</p>	<p><b>L4.74012.E</b> Base casting, front Wannenstirnteil, vorne</p>	<p><b>L4.74013.E</b> Base casting, rear Wannenstirnteil, hinten</p>	<p><b>L4.74020.E</b> to ser. no. 465/94 Internal side baffle right bis Ser. Nr. 465/94 Mantelstromblech rechts</p>	<p><b>L4.74027.E</b> from ser. no. 466/94 Internal side baffle right ab Ser. Nr. 466/94 Mantelstromblech rechts</p>
	<p><b>Limited Stock</b> <b>Eingeschränkte Verfügbarkeit</b></p>		<p><b>Limited Stock</b> <b>Eingeschränkte Verfügbarkeit</b></p>		
<p><b>L4.74025.E</b> Internal side baffle left Mantelstromblech links</p>	<p><b>L4.74014.E</b> Side panel left or right Seitenblech links oder rechts</p>	<p><b>L4.74015.E</b> Bottom panel Boden</p>	<p><b>L4.74018.E</b> Intermediate panel Zwischenblech</p>	<p><b>L4.74016.E</b> Cover Abdeckblech</p>	<p><b>L4.83080.E</b> Focus spindle man. Fokusspindel man.</p>



**L4.73544.E**  
Brake springs (3 pcs.)  
Bremsfedern (3 St.)




**L4.80122.E**  
10 pcs. guide roll / focus  
10 St. Führungsrollen / Fokus



**L4.83078.E**  
Guide rail  
Leitspindel




**L4.81380.E**  
Focus knob  
Fokusknopf




**L4.74040.E**  
Lampholder + lamp carriage  
Lampenfassung +  
Fokusschlitten



**L4.73540.E**  
Lamp lock shaft  
Hebel geschweißt



**L4.73533.E**  
Lampholder complete  
Lampenfassung komplett



**L4.80115.E**  
Set of 10 pcs. lampholder  
contacts Set aus 10  
Lampenklemmstücken



**L4.74028.E**  
Safety switch activator  
Drahtauslöser



**L4.77447.E**  
Mains cable (Veam)  
Scheinwerferkabel (Veam)



**L4.74097.E**  
Mains cable (Schaltbau)  
ARRInorm  
without coupling ring  
Scheinwerferkabel  
(Schaltbau)  
ARRI-Norm ohne Überwurfmutter




**L4.75936.E**  
Mains cable (Schaltbau) German  
TV-norm with coupling ring  
Scheinwerferkabel (Schaltbau)  
Deutsche Fernseh-Norm mit  
Überwurfmutter



**L4.72826.E**  
On/Off switch  
Wippschalter



**L4.73645.E**  
Ignitor  
Zündgerät



**L4.73455.E** Compensating  
resistance for electronic hour  
counter  
Vorwiderstand kpl. für elektr.  
Betriebsstundenzähler



**L4.73448.E** Hour counter elec.  
50/60 Hz to ser. no. 465/94  
Betriebsstundenzähler  
elektronisch  
50/60 Hz bis Ser. Nr. 465/94




**L4.77678.E** Hour counter  
from ser. no. 466/94  
Betriebsstundenzähler  
ab Ser. Nr. 466/94



**L4.75789.E**  
Spark gap  
Funkenstrecke



**L4.73417.E**  
Safety switch complete  
Endschalter komplett




**L4.72587.E**  
4 pcs. safety switch  
4 St. Sicherheitsschalter




**L4.73660.E**  
Connecting wire  
Verbindungsitzen




**L4.73640.E**  
H.T. cables complete  
Lampenkabel komplett



**L4.83006.E**  
Reflector  
Reflektor



**L4.80114.E**  
Reflector holder cpl.  
Reflektorhalter kpl.



**L4.80413.E**  
25 pcs. ceramicholder-  
reflector  
25 St. Keramikhalter-Reflektor



**L4.74035.E**  
Base skid  
Kufe



**L4.73549.E**  
to ser. no. 1539  
Screw-type conduit fitting  
bis Ser. Nr. 1539  
Kabelverschraubung



**L4.73627.E**  
from ser. no. 1540  
Screw-type conduit fitting  
ab Ser. Nr. 1540  
Kabelverschraubung



**L4.75616.E**  
Veam connector (male)  
Veam Stecker (Stiftkontakt)



**L4.75617.E**  
Veam connector (female)  
Veam Stecker  
(Buchsenkontakt)



**L4.71996.E**  
Holdingclip for Veam  
Connector  
Halteclip für Veam Stecker



**L4.75622.E**  
Schaltbau connector (male)  
with coupling ring  
Schaltbau Stecker  
(Stiftkontakt)  
mit Überwurfmutter



**L4.75621.E**  
Schaltbau connector (female)  
with coupling ring  
Schaltbau Stecker  
(Buchsenkontakt)  
mit Überwurfmutter



**L4.75624.E**  
Schaltbau connector (male)  
without coupling ring  
Schaltbau Stecker  
(Stiftkontakt)  
ohne Überwurfmutter



**L4.75623.E**  
Schaltbau connector (female)  
without  
coupling ring  
Schaltbau Stecker  
(Buchsenkontakt) ohne  
Überwurfmutter



**L4.70186.E**  
Paint thinner  
Farb-Verdünnung

Design, specifications & availability subject to change without notice - Technische Änderungen vorbehalten



**L4.70194.E**  
Paint blue similar RAL 5015  
Lack blau ähnlich RAL 5015