



### AD 4000 W




NOTE: WHEN ORDERING QUOTE PART NUMBER | BEMERKUNG: BEI BESTELLUNG IDENT-NR ANGEBEN




**L4.71857.E**  
Reflector  
Reflektor



**L4.71996.E**  
Clip (VEAM)  
Klammer (VEAM)



**L4.72029.E**  
Clip (Schaltbau)  
Kabelklemme (Schaltbau)



**L4.72826.E**  
On/Off switch  
Wippschalter



**L4.71842.E**  
Cable set  
Kabelsatz - Zündgerät



**L4.71908.E**  
Terminal strip  
Schutzleiterklemme



**L4.73460.E**  
Hour counter to ser. No. 421/94  
Betriebsstundenzähler elektronisch bis Ser. Nr.421/94



**L4.77678.E**  
Hour counter from ser. No. 422/94  
Betriebsstundenzähler ab Ser. Nr.422/94



**L4.73455.E**  
Compensating resistance for electronic hour counter  
Vorwiderstand kpl. für elektr. Betriebsstundenzähler



**L4.71831.E**  
Lamp carriage  
Fokusschlitten





















**L4.72401.E**  
Lampholder left  
Lampenhalter links



**L4.72403.E**  
Lampholder right  
Lampenhalter rechts

Design, specifications & availability subject to change without notice - Technische Änderungen vorbehalten

## Spare Parts List / Ersatzteilliste

		<p style="color: red; text-align: center;">Not available! Nicht mehr verfügbar!</p> 	<p style="color: red; text-align: center;">Not available! Nicht mehr verfügbar!</p> 	<p style="color: red; text-align: center;">Limited Stock Eingeschränkte Verfügbarkeit</p> 	
<p><b>L4.72212.E</b> Base plate Gehäusedeckel</p>	<p><b>L4.72762.E</b> Stirrup support rails Bügelstangen</p>	<p><b>L4.72572.E</b> Ignitor housing to ser. No. 421/94 Zündgerätegehäuse bis Ser. No. 421/94</p>	<p><b>L4.72575.E</b> Ignitor housing from ser. No. 422/94 Zündgerätegehäuse ab ser. Nr. 422/94</p>	<p><b>L4.71839.E</b> Safety switch with plate Grenztaster</p>	<p><b>L4.71863.E</b> Locking knob Klemmhebel</p>
				<p style="color: red; text-align: center;">Limited Stock Eingeschränkte Verfügbarkeit</p> 	
<p><b>L4.72763.E</b> Focus spindle Fokusspindel</p>	<p><b>L4.72764.E</b> H.T. cables Lampenschlußkabel</p>	<p><b>L4.72683.E</b> Base skid Scheinwerferfuß</p>	<p><b>L4.72765.E</b> Reflector holder Reflektorhalter</p>	<p><b>L4.71838.E</b> Entry flange Winkelflansch</p>	<p><b>L4.71545.E</b> Fresnel lens Fassung für Stufenlinse</p>
					
<p><b>L4.72766.E</b> Lens door Fassung für Stufenlinse</p>	<p><b>L4.72767.E</b> Hinge for lens door Scharnier für Stufenlinsenfassung</p>	<p><b>L4.72768.E</b> Accessory bracket Torhalter</p>	<p><b>L4.72769.E</b> Top latch Torsicherung</p>	<p><b>L4.72770.E</b> Safety switch activator new (6mm) Drahtauslöser neu (6mm)</p>	<p><b>L4.87762.E</b> Safety switch activator old (4mm) Drahtauslöser alt (4mm)</p>

Design, specifications & availability subject to change without notice - Technische Änderungen vorbehalten

## Spare Parts List / Ersatzteilliste

<p>Limited Stock Eingeschränkte Verfügbarkeit</p>	<p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p>	<p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p>	<p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p>		<p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p>
<p><b>L4.72414.E</b> Stirrup Haltebügel</p>	<p><b>L4.72771.E</b> Guide rail Gleitstange</p>	<p><b>L4.72471.E</b> Base with panel Bodenwanne</p>	<p><b>L4.72412.E</b> Cover for base with panel Hitzeschild</p>	<p><b>L4.72772.E</b> Wire guard Schutzgitter komplett</p>	<p><b>L4.72773.E</b> Spigot with base plate Zapfen mit Grundplatte</p>
<p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p>					
<p><b>L4.72774.E</b> Housing Gehäuse</p>	<p><b>L4.72430.E</b> Ignitor complete Zündgerät</p>	<p><b>L4.75790.E</b> Spark gap Funkenstrecke</p>	<p><b>L4.72776.E</b> Heat skin supports Montageset f. Isolierteil</p>	<p><b>L4.72777.E</b> Lens cut-out activator Stromunterbrecher</p>	<p><b>L4.72778.E</b> Rear cover Lüftungsblech</p>
<p>Limited Stock Eingeschränkte Verfügbarkeit</p>		<p>Limited Stock Eingeschränkte Verfügbarkeit</p>	<p>Limited Stock Eingeschränkte Verfügbarkeit</p>		<p>Limited Stock Eingeschränkte Verfügbarkeit</p>
<p><b>L4.71594.E</b> Stirrup supports Bügelhalter</p>	<p><b>L4.72303.E</b> Focus knob Fokusknopf</p>	<p><b>L4.75616.E</b> Veam connector (male) Veam Stecker (Stiftkontakt)</p>	<p><b>L4.75617.E</b> Veam connector (female) Veam Stecker (Buchsenkontakt)</p>	<p><b>L4.75622.E</b> Schaltbau connector (male) with coupling ring Schaltbau Stecker (Stiftkontakt) mit Überwurfmutter</p>	<p><b>L4.75621.E</b> Schaltbau connector (female) with coupling ring Schaltbau Stecker (Buchsenkontakt) mit Überwurfmutter</p>

Design, specifications & availability subject to change without notice - Technische Änderungen vorbehalten



**L4.75624.E**  
Schaltbau connector (male) without coupling ring  
Schaltbau Stecker (Stiftkontakt) without Überwurfmutter



**L4.75623.E**  
Schaltbau connector (female) without coupling ring  
Schaltbau Stecker (Buchsenkontakt) without Überwurfmutter



**L4.72551.E**  
Cable (VEAM)  
Scheinwerferkabel (VEAM)



**L4.75892.E**  
Cable (Schaltbau)  
Scheinwerferkabel (Schaltbau)




**L4.72780.E (from 799)**  
Wire guard mounting set  
Befestigungsset für Schutzgitter



**L4.72775.E**  
Insulated supports  
Isolierteil



**L4.72781.E**  
Locking pin with spring  
Haltestift mit Feder



**L4.72044.E**  
Ceramic isolation pads for Lens  
Keramik-Isolations Pads für Linsen



**L4.70181.E**  
Paint daylight-blue similar RAL 5009  
Lack tageslicht-blau ähnlich RAL 5009



**L4.70186.E**  
Paint thinner  
Farb-Verdünnung



**L4.72375.E**  
Barndoor hinge  
Flügel torscharnier