



ARRI X 12



NOTE: WHEN ORDERING QUOTE PART NUMBER | BEMERKUNG: BEI BESTELLUNG IDENT-NR ANGEBEN




L4.82479.E
Cover plate to ser. no. 250
Deckplatte bis Ser. Nr. 250



L4.82753.E
Cover plate from ser. no. 251
Deckplatte ab Ser. Nr. 251



L4.82480.E
Intermediate plate to ser. no. 250
Zwischenplatte bis Ser. Nr. 250



L4.82754.E
Intermediate plate from ser. no. 251
Zwischenplatte ab Ser. Nr. 251



L4.82478.E
Bottom plate to ser. no. 250
Bodenplatte bis Ser. Nr. 250



L4.82752.E
Bottom plate from ser. no. 251
Bodenplatte ab Ser. Nr. 251



L4.82116.E
Top latch compl.
Torsicherung kpl.




L4.82760.E
Lampholder + lampholder support
Lampenfassung + Fassungsträger




L4.82492.E
Lampholder support
Fassungsträger



L4.73540.E
Lamp lock shaft
Hebel geschweißt



L4.73533.E
Lampholder
Lampenfassung



L4.80115.E
Set of 10 pcs. lampholder contacts
Set mit 10 st. Lampenfassungskontakten



L4.82761.E
Safety switch cpl. to ser. no. 250
Endschalter kpl. bis Ser. Nr. 250




L4.82741.E
Safety switch cpl. from Ser-# 251 to 453
Endschalter kpl. von Ser-# 251 bis 453




L4.83508.E
Safety switch cpl. from Ser-# 454
Endschalter kpl. von Ser-# 454



L4.87769.E
Single Safety switch
Single Endschalter



L4.77530.E
Ignitor
Zündgerät



L4.73455.E
Compensating resistance for electronic hour counter
Vorwiderstand für elektr. Betriebsstundenzähler



L4.82491.E
Base skid
Kufe



L4.82438.E
Lamplock switch activator (only up to ser. no. 250)
Klinke (nur bis Ser. Nr. 250)



L4.82476.E
Extrusion left to ser. no. 250
Rippenblech links bis Ser. Nr. 250



L4.82731.E
Extrusion left from ser. no. 251
Rippenblech links ab Ser. Nr. 251




L4.82477.E
Extrusion right to ser. no. 250
Rippenblech rechts bis Ser. Nr. 250



L4.82738.E
Extrusion right from ser. no. 251
Rippenblech rechts ab Ser. Nr. 251



L4.82475.E
Extrusion middle to ser. no. 250
Rippenblech mitte bis Ser. Nr. 250



L4.82739.E
Extrusion middle from ser. no. 251
Rippenblech mitte ab Ser. Nr. 251




L4.82473.E
Insert section left & right to ser. no. 250
Einschubprofil links & rechts bis Ser. Nr. 250



L4.82735.E
Insert section left & right from ser. no. 251
Einschubprofil links & rechts ab Ser. Nr. 251





















L4.82483.E
Bottom extrusion left to ser. no. 250
Rippenblech unten links bis Ser. Nr. 250



L4.82744.E
Bottom extrusion left from ser. no. 251
Rippenblech unten links ab Ser. Nr. 251

Spare Parts List / Ersatzteilliste

 <p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p>		 <p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p>		 <p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p>	
<p>L4.82484.E Bottom extrusion right to ser. no. 250 Rippenblech unten rechts bis Ser. Nr. 250</p>	<p>L4.82745.E Bottom extrusion right from ser. no. 251 Rippenblech unten rechts ab Ser. Nr. 251</p>	<p>L4.82482.E Bottom extrusion middle to ser. no. 250 Rippenblech unten mitte bis Ser. Nr. 250</p>	<p>L4.82746.E Bottom extrusion middle from ser. no. 251 Rippenblech unten mitte ab Ser. Nr. 251</p>	<p>L4.82472.E Internal baffle (only up to ser. no. 250) Mantelstromblech (nur bis Ser. Nr. 250)</p>	<p>L4.82780.E Mains cable (Veam) Scheinwerferkabel (Veam)</p>
					
<p>L4.82782.E Mains cable (Schaltbau) ARRI Norm w.o. coupling ring Scheinwerferkabel (Schaltbau) ARRI Norm ohne Überwurfmutter</p>	<p>L4.82784.E Mains cable with coupling ring (Schaltbau German TV norm) Scheinwerferkabel mit Überwurfmutter (Schaltbau Fernsehnorm)</p>	<p>L4.82762.E Connecting wire Verbindungslitzen</p>	<p>L4.73579.E H.T. cables complete Lampenkabel komplett</p>	<p>L4.72826.E On/Off switch Wippschalter</p>	<p>L4.82481.E Front plate Frontplatte</p>
	 <p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p>			 <p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p>	
<p>L4.82485.E Cover Abdeckblech</p>	<p>L4.82471.E Reflectorholder to ser. no. 250 Reflektorhalter bis Ser. Nr. 250</p>	<p>L4.82734.E Reflectorholder from ser. no. 251 Reflektorhalter ab Ser. Nr. 251</p>	<p>L4.82259.E Reflector Reflektor</p>	<p>L4.82494.E Wire guard (only up to ser. no. 250) Schutzgitter (nur bis Ser. Nr. 250)</p>	<p>L4.82763.E Frame (only up from ser. no. 251) Rahmen (nur ab Ser. Nr. 251)</p>

Design, specifications & availability subject to change without notice - Technische Änderungen vorbehalten

Spare Parts List / Ersatzteilliste

	<p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p>			<p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p>	
<p>L4.83265.E Fast lock Schnellverschluss</p>	<p>L4.82493.E UV-protection glass clear 5mm, to ser. no. 250, just for use with wire guard UV-Schutzscheibe klar 5mm, bis Ser. Nr. 250, nur mit Schutzgitter zu verwenden</p>	<p>L4.82764.E UV protection glass clear 2,75 mm from ser-# 251 UV Schutzglas klar 2,75 mm ab Ser-# 251</p>	<p>L4.82768.E Protection glass frosted 2,75 mm from ser-# 251 for use with UV protection glass L4.82764.E Schutzglas gefrostet 2,75 mm ab Ser-# 251, zum Gebrauch mit UV-Schutzglas L4.82764.E</p>	<p>L4.82256.E UV Protection glass frosted 5mm to ser.no. 250 UV Schutzglas gefrostet 5mm bis Ser-# 250</p>	<p>L4.77390.E Stirrups to ser. no. 250 Haltebügel bis Ser. Nr. 250</p>
	<p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p>				
<p>L4.82767.E Stirrups from ser. no. 251 Haltebügel ab Ser. Nr. 251</p>	<p>L4.82470.E Stirrups bracket to ser. no. 250 Bügelhalter bis Ser. Nr. 250</p>	<p>L4.82496.E Stirrups bracket from ser. no. 251 Bügelhalter ab Ser. Nr. 251</p>	<p>L4.73746.E Stirrups mounting set to ser. no. 250 Bügelbefestigungs-Set bis Ser. Nr. 250</p>	<p>L4.82737.E Stirrups mounting set from ser. no. 251 Bügelbefestigungs-Set ab Ser. Nr. 251</p>	<p>L4.79855.E Cable tie Halteleine</p>
			<p>Limited Stock Eingeschränkte Verfügbarkeit</p> 	<p>Limited Stock Eingeschränkte Verfügbarkeit</p> 	
<p>L4.77678.E Hour counter elec. Betriebsstundenzähler elektr.250</p>	<p>L4.73474.E Screw-type conduit fitting Kabelverschraubung</p>	<p>L4.75788.E Spark gap Funkenstrecke</p>	<p>L4.71874.E Veam connector (male) Veam Stecker (Stiftkontakt)</p>	<p>L4.71876.E Veam connector (female) Veam Stecker Buchsenkontakt)</p>	<p>L4.75602.E Schaltbau connector (male) with coupling ring Schaltbau Stecker (Stiftkontakt) mit Überwurfmutter</p>

Design, specifications & availability subject to change without notice - Technische Änderungen vorbehalten



L4.75603.E
Schaltbau connector (female)
without coupling ring
Schaltbau Stecker
(Buchsenkontakt)
ohne Überwurfmutter



L4.75604.E
Schaltbau connector (female)
with coupling ring
Schaltbau Stecker
(Buchsenkontakt)
mit Überwurfmutter



L4.75605.E
Schaltbau connector (male)
without coupling ring
Schaltbau Stecker
(Stiftkontakt)
ohne Überwurfmutter



L4.83153.E
Friction disc to ser. no. 250
Friktionsscheibe bis Ser. Nr.
250



L4.79128.E
Friction disc from ser. no. 251
Friktionsscheibe ab Ser. Nr.
251



L4.70194.E
Paint blue similar RAL 5015
Lack blau ähnlich RAL 5015



L4.70186.E
Paint thinner
Farb-Verdünnung