

ARRI X 40/25



NOTE: WHEN ORDERING QUOTE PART NUMBER | BEMERKUNG: BEI BESTELLUNG IDENT-NR ANGEBEN




L4.82408.E
Cover plate to ser. no. 425
Deckplatte bis Ser. Nr. 425



L4.82720.E
Cover plate from ser. no. 426
Deckplatte ab Ser. Nr. 426



L4.82409.E
Intermediate plate to ser. no. 425
Zwischenplatte bis Ser. Nr. 425



L4.82721.E
Intermediate plate from ser. no. 426
Zwischenplatte ab Ser. Nr. 426



L4.82407.E
Bottom plate to ser. no. 425
Bodenplatte bis Ser. Nr. 425



L4.82719.E
Bottom plate from ser. no. 426
Bodenplatte ab Ser. Nr. 426



L4.82116.E
Top latch compl.
Torsicherung kpl.




L4.82702.E
Lampholder + lampholder mount
Lampenfassung + Fassungssträger




L4.82726.E
Lampholder mount
Fassungssträger



L4.73540.E
Lamp lock shaft
Hebel geschweißt
















L4.73533.E
Lampholder
Lampenfassung



L4.80115.E
Set of 10 pcs. lampholder contacts
Set mit 10 st. Lampenfassungskontakten


Spare Parts List / Ersatzteilliste

					
<p>L4.78259.E Safety switch cpl. to ser.no. 425 Endschalter kpl. bis Ser.Nr. 425</p>	<p>L4.82741.E Safety switch cpl. from ser.no.425 to 552 Endschalter kpl. ab Ser.Nr.425 bis 552</p>	<p>L4.83492.E Safety switch cpl. from Ser-# 553 to 867 Endschalter kpl. von Ser-# 553 bis 867</p>	<p>L4.83509.E Safety switch cpl. from ser-# 868 Endschalter kpl. von Ser-# 868</p>	<p>L4.87769.E Single Safety switch Single Endschalter</p>	<p>L4.82703.E Ignitor Zündgerät</p>
				<p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p>	
<p>L4.73455.E Compensating resistance for electronic hour counter Vorwiderstand kpl. für elektr. Betriebsstundenzähler</p>	<p>L4.77678.E Hour counter elec. Betriebsstundenzähler elektr.</p>	<p>L4.82420.E Base skid to ser. no. 425 Kufe bis Ser. Nr. 425</p>	<p>L4.82724.E Base skid from ser. no. 426 Kufe ab Ser. Nr. 426</p>	<p>L4.82410.E Extrusion left to ser. no. 425 Rippenblech links bis Ser. Nr. 425</p>	<p>L4.82714.E Extrusion left from ser. no. 426 Rippenblech links ab Ser. Nr. 426</p>
<p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p>		<p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p>		<p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p>	
<p>L4.82411.E Extrusion right to ser. no. 425 Rippenblech rechts bis Ser. Nr. 425</p>	<p>L4.82709.E Extrusion right from ser. no. 426 Rippenblech rechts ab Ser. Nr 426</p>	<p>L4.82446.E Extrusion middle to ser.no. 425 Rippenblech mitte bis Ser.Nr. 425</p>	<p>L4.82781.E Extrusion middle from ser.no. 426 Rippenblech mitte ab Ser.Nr. 426</p>	<p>L4.82437.E Insert section left and right to ser. no. 425 Einschubprofil links und rechts bis Ser. Nr. 425</p>	<p>L4.82707.E Insert section left and right from ser. no. 426 Einschubprofil links und rechts ab Ser. Nr. 426</p>

Design, specifications & availability subject to change without notice - Technische Änderungen vorbehalten



L4.82412.E
Bottom extrusion left
to ser. no. 425
Rippenblech unten links
bis Ser. Nr. 425




L4.82712.E
Bottom extrusion left
from ser. no. 426
Rippenblech unten links
ab Ser. Nr. 426



L4.82414.E
to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425
Bottom extrusion right
Rippenblech unten rechts




L4.82413.E
to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425
Bottom extrusion middle
Rippenblech unten mitte



L4.82710.E
from ser. no. 426 / ab Ser. Nr. 426
Bottom extrusion right
Rippenblech unten rechts



L4.82406.E
to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425
Internal baffle
Mantelstromblech



L4.82706.E
from ser. no. 426 / ab Ser. Nr. 426
Cover extrusion
Mantelprofil



L4.82454.E
Mains cable (Veam)
Scheinwerferkabel (Veam)



L4.82450.E
Mains cable without coupling
ring (Schaltbau ARRI Norm)
Scheinwerferkabel ohne
Überwurfmutter
(Schaltbau ARRI Norm)



L4.82452.E
Mains cable with coupling ring
(Schaltbau German TV norm)
Scheinwerferkabel mit
Überwurfmutter
(Schaltbau Fernsehnorm)



L4.82444.E
Connecting wire compl.
Verbindungslitzen kpl.



L4.82418.E
H.T. cables
Lampenkabel



L4.82759.E
to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425
Fan
Lüfter



L4.82445.E
to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425
Compensating resistance for
Fan
Vorwiderstand für Lüfter



L4.72826.E
On/Off switch
Wippschalter



L4.82433.E
to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425
Front plate
Frontplatte



L4.82749.E
from ser. no. 426 / ab Ser. Nr. 426
Front plate
Frontplatte



L4.82704.E
from ser. no. 426 / ab Ser. Nr. 426
Cover
Abdeckblech

Design, specifications & availability subject to change without notice - Technische Änderungen vorbehalten

 <p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p>		 <p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p>			
<p>L4.82405.E to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425 Reflectorholder Reflektorhalter</p>	<p>L4.82705.E from ser. no. 426 / ab Ser. Nr. 426 Reflectorholder Reflektorhalter</p>	<p>L4.82403.E Reflector to ser. no. 552 Reflektor bis Ser. Nr. 552</p>	<p>L4.83488.E Reflector from ser. no. 553 Reflektor ab Ser. Nr. 553</p>	<p>L4.82432.E to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425 Frame + wire guard Rahmen + Schutzgitter</p>	<p>L4.82733.E Frame from ser.no. 426 to 552 Rahmen ab Ser.Nr. 426 bis 552</p>
			 <p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p>		
<p>L4.83489.E Frame from ser. no. 553 Rahmen ab Ser. Nr. 553</p>	<p>L4.74030.E to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425 Stirrup Haltebügel</p>	<p>L4.82727.E from ser. no. 426 / ab Ser. Nr. 426 Stirrup Haltebügel</p>	<p>L4.82404.E to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425 Stirrup bracket Bügelager</p>	<p>L4.82496.E from ser. no. 426 / ab Ser. Nr. 426 Stirrup bracket Bügelager</p>	<p>L4.73746.E to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425 Stirrup mountingset Bügelbefestigungs-Set</p>
			 <p>Limited Stock Eingeschränkte Verfügbarkeit</p>	 <p>Limited Stock Eingeschränkte Verfügbarkeit</p>	
<p>L4.82737.E from ser. no. 426 / ab Ser. Nr. 426 Stirrup mountingset Bügelbefestigungs-Set</p>	<p>L4.73549.E Screw-type conduit fitting Kabelverschraubung</p>	<p>L4.75789.E Spark gap Funkenstrecke</p>	<p>L4.75616.E Veam connector (Male) Veam Stecker (Stiftkontakt)</p>	<p>L4.75617.E Veam connector (Female) Veam Stecker (Buchsenkontakt)</p>	<p>L4.75622.E Schaltbau connector (male) with coupling ring Schaltbau Stecker (Stiftkontakt) mit Überwurfmutter</p>

Design, specifications & availability subject to change without notice - Technische Änderungen vorbehalten



Limited Stock
Eingeschränkte
Verfügbarkeit

L4.75621.E

Schaltbau connector (female)
with coupling ring
Schaltbau Stecker
(Buchsenkontakt) mit
Überwurfmutter




L4.75624.E

Schaltbau connector (male)
without coupling ring
Schaltbau Stecker
(Stiftkontakt) ohne Überwurfmutter



L4.75623.E

Schaltbau connector (female)
without coupling ring
Schaltbau Stecker
(Buchsenkontakt)
ohne Überwurfmutter



L4.83265.E

Fast lock
Schnellverschluss




L4.70194.E

Paint blue similar RAL 5015
Lack blau ähnlich RAL 5015




L4.70186.E

Paint thinner
Farb-Verdünnung




L4.82431.E

to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425
(398x390x5mm)
UV Protection glass
UV Schutzscheibe




L4.82732.E

UV Protection glass
from ser. no. 426 to 552
UV Schutzscheibe
ab Ser.Nr. 426 bis 552
(405x395x2,75mm)




L4.83490.E

from ser. no. 553 / ab Ser. Nr.
553
(395x340x2,75mm)
UV Protection glass
UV Schutzscheibe




L4.82451.E

UV Protection glass frosted
to ser. no. 425
(398x390x5mm)
UV Schutzscheibe gefrostet
bis Ser.Nr. 425
(398x390x5mm)



L4.82740.E

Protection glass frosted
from ser. no. 426 to 552
(405x395x2,75mm) for use with
L4.82732.E
Schutzscheibe gefrostet
ab Ser.Nr. 426 bis 552
(405x395x2,75mm) zum Gebrauch mit
L4.82732.E



L4.83490SE

Protection glass frosted
from ser. no. 553
(395x340x2,75mm) for use with
L4.83490.E
Schutzscheibe gefrostet
ab Ser.Nr. 553 (395x340x2,75mm)
zum Gebrauch mit L4.83490.E