

AD 12000 W



NOTE: WHEN ORDERING QUOTE PART NUMBER | BEMERKUNG: BEI BESTELLUNG IDENT-NR ANGEBEN



L4.72772.E
Wire guard
Schutzgitter komplett



L4.72780.E
Wire guard mounting set
Befestigungsset für
Schutzgitter




L4.71545.E
Fresnel lens
Fassung für Stufenlinse



L4.70511.E
Lens door assembled
Fassung montiert



L4.72767.E
Hinge for lens door
Scharnier für
Stufenlinsenfassung



L4.72683.E
Base skid
Scheinwerferfuß



L4.72375.E
Barndoor hinge
Flügeltorscharnier



L4.71501.E
Base with panel
Bodenwanne



L4.71585.E
Cable protection cover
Kabeltunnel



L4.71557.E
Housing
Gehäuse





















L4.71697.E Rear
cover
Lüftungsblech



L4.71670.E
Ventilating duct
Entlüftungsschacht

Design, specifications & availability subject to change without notice - Technische Änderungen vorbehalten


	<p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p> 	<p>Limited Stock Eingeschränkte Verfügbarkeit</p> 			
<p>L4.71535.E Focus spindle Fokusspindel</p>	<p>L4.72771.E Guide rail Gleitstange</p>	<p>L4.72414.E Stirrup Haltebügel</p>	<p>L4.72773.E Spigot with base plate Zapfen mit Grundplatte</p>	<p>L4.70706.E Lamp carriage Fokusschlitten</p>	<p>L4.72769.E Top latch Torsicherung kpl.</p>
	<p>Not available! Nicht mehr verfügbar!</p> 			<p>Limited Stock Eingeschränkte Verfügbarkeit</p> 	
<p>L4.71521.E Safety switch activator Drahtauslöser</p>	<p>L4.71565.E f. x 25,4 Lampholder right high voltage Lampenhalter rechts 380 V Ausführung</p>	<p>L4.71566.E f. x 25,4 Lampholder left high voltage Lampenhalter links 380 V Ausführung</p>	<p>L4.72816.E from ser. no. 762 / ab Ser. Nr. 762 Lampholder left Lampenhalter links</p>	<p>L4.72809.E Insulated supports to ser.no.761 Isolierteil bis ser. Nr. 761</p>	<p>L4.71508.E Lens cut-out activator Stromunterbrecher</p>
					<p>Limited Stock Eingeschränkte Verfügbarkeit</p> 
<p>L4.72817.E Insulated supports Isolierteil</p>	<p>L4.71509.E Insulating sheet Isolierschild</p>	<p>L4.71502.E H.T. cables Lampenanschlußkabel</p>	<p>L4.71558.E Safety switch Grenzaster</p>	<p>L4.70672.E Cable w. connector Scheinwerferkabel</p>	<p>L4.70710.E Ignitor housing to ser. No. 681/95 Zündgerätegehäuse bis ser. Nr. 981/95</p>



L4.72728.E

Ignitor housing from ser. No. 682/95

Zündgerätegehäuse ab ser. No. 682/95




L4.72212.E

Base plate
Deckel montiert



L4.70678.E

Ignitor
Zündgerät




L4.75790.E

Spark gap
Funkenstrecke



L4.72824.E

Hour counter to ser. No. 681/95 (230V)
Betriebsstundenzähler elektr. mit Vorwiderstand bis ser. No. 680/95 (230V)




L4.73460.E

Hour counter to ser. no. 681/95
Betriebsstundenzähler elektr. mit Vorwiderstand bis Ser. Nr. 681/95



L4.77678.E

Hour counter from ser. no. 682/95
Betriebsstundenzähler ab Ser. Nr. 682/95



L4.73455.E Compensating resistance for electronic hour counter
Vorwiderstand für elektr. Betriebsstundenzähler




L4.72832.E

Stirrup support rails
Bügelstangen



L4.71730.E

Reflector 1 Model 1986
Reflektor 1 Modell 1986




L4.71735.E

Reflector 2 from Model 1987
Reflektor 2 ab Modell 1987



L4.71863.E

Locking knob
Klemmhebel



L4.71996.E

Clip (VEAM)
Klammer (VEAM)



L4.72303.E

Focus knob
Fokusknopf




L4.72826.E

On/Off switch
Wippschalter



L4.71599.E

Reflector converset
Reflektorschirmset



L4.72768.E

Accessory bracket
Torhalter



L4.71594.E

Stirrup supports
Bügelhalter

Spare Parts List / Ersatzteilliste




L4.71733.E
VEAM connector male
VEAM-Stecker (Stift)



L4.71734.E
VEAM connector female
VEAM-Stecker (Buchse)



L4.72831.E
Bulb sleeves
Lampenbuchsenset



L4.72044.E
Ceramic isolation pads for
Lens
Keramik-Isolations Pads für
Linsen



L4.70181.E
Paint daylight-blue similar
RAL 5009
Lack tageslicht-blau ähnlich
RAL 5009



L4.70186.E
Paint thinner
Farb-Verdünnung